



Angle Adapters

for Attaching Cable Hangers to
Angle Tower Members






31768A
stainless steel
acero inoxidable
acier inoxydable
rostfreier Stahl
aço inoxidável

不锈钢

242774/
242774-M (metric)
galvanized steel
acero galvanizado
acier galvanisé
verzinkter Stahl
aço galvanizado

咔哒式挂钩




31768A-M (metric)
stainless steel
acero inoxidable
acier inoxydable
rostfreier Stahl
aço inoxidável

不锈钢


243684/
243684-M (metric)
stainless steel
acero inoxidable
acier inoxydable
rostfreier Stahl
aço inoxidável

不锈钢




Cable Cable Câble Kabel Cabo 电缆	31768A/ 31768A-M	242774/ 242774-M	243684/ 243684-M	SAA	USAA
1/4"	--	--	--	--	--
3/8"	--	--	--	--	--
1/2"	A/B1-3	A	A/B1-3	C1-3	D1-3
5/8"	A	A	A/B1-3	--	--
7/8"	A/B1-3	A	A/B1-3	C1-3	D1-3
1-1/4"	A/B1-3	A	A/B1-3	C1-3	D1-2
1-5/8"	A/B1-3	A	A/B1-2	C1-2	D1-2
2-1/4"	A	--	A	C3	--
3"	A	--	--	--	--
4"	A	--	--	--	--

31768A/31768A-M,
242774/242774-M,
243684/243684-M




A
Standard cable hanger
Soporte colgante standard
Support de câble hanger
Standardkabelhalter
Abraçadeira Standard
标准电缆挂钩

Click-On™ cable hanger
Soporte colgante de cable tipo fiador
Support de câble à encliquetage
Aufsteckkabelhalter
Abraçadeira para cabos Click-On
咔哒式电缆挂钩




31768A/31768A-M,
243684/243684-M

SAA
stainless steel
acero inoxidable
acier inoxydable
rostfreier Stahl
aço inoxidável
不锈钢



C
Snap-in cable hanger
Soporte colgante de cable de inserción inmediata
Support de câble à fixation immédiate
Schnappkabelhalter
Abraçadeira para cabos Snap-In
咬接式电缆挂钩

USAA
stainless steel
acero inoxidable
acier inoxydable
rostfreier Stahl
aço inoxidável
不锈钢



SnapStak™

ANDREW an Amphenol company
2601 Telecom Parkway, Richardson, Texas, 75082, USA
www.andrew.com

Technical Support
+1 888 297 6433, Option 3 (Toll Free US and Canada)
awpnarsupport@andrew.com

Notice: ANDREW disclaims any liability or responsibility for the results of improper or unsafe installation, inspection, maintenance, or removal practices.
Aviso: ANDREW no acepta ninguna obligación ni responsabilidad como resultado de prácticas incorrectas o peligrosas de instalación, inspección, mantenimiento o retiro.
Avis: ANDREW décline toute responsabilité pour les conséquences de procédures d'installation, d'inspection, d'entretien ou de retrait incorrectes ou dangereuses.
Hinweis: ANDREW lehnt jede Haftung oder Verantwortung für Schäden ab, die aufgrund unsachgemäßer Installation, Überprüfung, Wartung oder Demontage auftreten.
Atenção: A ANDREW abdica do direito de toda responsabilidade pelos resultados de práticas inadequadas e sem segurança de instalação, inspeção, manutenção ou remoção.
Avvertenza: ANDREW declina eventuali responsabilità derivanti dall'esecuzione di procedure di installazione, ispezione, manutenzione e smontaggio improprie o poco sicure.
注意: ANDREW 公司申明對於不恰當或不安全的安裝、檢驗、維修或拆卸操作所導致的後果不負責任何義務和責任

©2025 ANDREW, an Amphenol company. All rights reserved. Amphenol and ANDREW are registered trademarks of Amphenol and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All product names, trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.